

Colonna miscelatore vasca 3 funzioni ARCANA CERAMIC AC004151

MODELLO **AC004151**

Colonna miscelatore vasca 3 funzioni,deviatore 2 uscite,colonna telescopica,supporto doccetta fisso,doccetta monogetto Arcana D.53 mm,soffione tondo D.200 mm in Ottone,flex Ottone 150 cm

FINITURE DISPONIBILI



21 21 Cromo



24 24 Oro



26 26 Vecchio Rame



27 27 Vecchio Bronzo



2A 2A Nichel Satinato Spazzolato




74 74 Cromo/Oro

CARATTERISTICHE



Colonna miscelatore vasca 3 funzioni ARCANA CERAMIC_AC004151

cisal
AC 00415 1

 da Febbraio 2009 - from February 2009
 ab Februar 2009 - de Février 2009


AC004151

<https://www.cisal.it/colonna-miscelatore-vasca-3-funzioni-arcana-ceramic-ac004151>

Colonna miscelatore vasca 3 funzioni ARCANA CERAMIC_AC004151

cisal

AC 00415 1

 da Febbraio 2009 - from February 2009
 ab Februar 2009 - de Février 2009

NR.	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCREIBUNG DESCRIPTION	N.CODICE CODE NO. WERSKNR. NR.CODE	NR.	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCREIBUNG DESCRIPTION	N.CODICE CODE NO. WERSKNR. NR.CODE	NR.	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCREIBUNG DESCRIPTION	N.CODICE CODE NO. WERSKNR. NR.CODE
1	Maniglia AR con vite e placchetta Croisillon AR avec vis et plaque Handle AR Griff AR mit Schraube	ZZ903070	7-1	Cartuccia per aeratore M.28x1 Cartouche pour mousseur M.28x1 Mousseur cartridge M.28x1 Kartusche fuer Perlator M.28x1	ZZ926940	15	Attacco flessibile Raccord flex Flexible connection Flex Anschluss	ZZ931410
1-1	Placchetta a vite maniglia AR Plaqueette cache vis croisillon AR Cap for handle AR Abdeckkappe AR Griff	ZZ926170	8	Eccentrico con rosone "AC" Excentrique + rosace "AC" Excentric connect. with escutch. "AC" S - Anschluss m.Rosette "AC"	ZZ928260	16	Flessibile D.14x150 1/2" conico x 1/2" Flexible D.14x150 avec raccord 1/2" Hose D.14x150 1/2"x1/2" Schlauch D.14x150 1/2" Konus x 1/2"	ZA009030
1-2	Vis M.4,5x10 tb.tc zigrinata Screw M.4,5x10 Schraube M.4,5x10	ZZ926090	8-1	Guarnizione NBR 90 SH. 24x16x2,7 Joint NBR 90 SH. 24x16x2,7 Gasket NBR 90 SH. 24x16x2,7 Dichtung NBR 90 SH. 24x16x2,7	ZZ926890	17	Set installazione asta doccia Set installation colonne de douche Installation set for sliding bar Installationsset für Wandstange	ZZ949870
2	Tubetto copriasta AR H.15,5 Tube couvre tete AR H.15,5 Sliding cover tube "AR" Abdeckkappe Oberteil AR H.15,5	ZZ926190	9	Guarnizione NBR 90 SH. 24x16x2,7 Joint NBR 90 SH. 24x16x2,7 Gasket NBR 90 SH. 24x16x2,7 Dichtung NBR 90 SH. 24x16x2,7	ZZ926890	18	Doccia Arcana Douchette Arcana Arcana handshower Handbrause Arcana	DS014110
3	Cappuccio coprivite Ø32 H.21 AC Rosace couvre tete Ø32 H.21 AC Escutcheon Ø32 H.21 AC headvalve Abdeckkappe Ø32 H.21 AC	ZZ926520	10	Deviatore gruppo vasca AR Inverseur bain/douche AR Diverter AR Wannenbatterieumsteller	ZZ902570	18-1	Aeratore doccia AR Aerator for showers AR Zerstaeuber fuer Brause AR	ZZ905440
4	Vitone cer. DX per monof. e gruppi AC Tete ceramique 1/2" droite AC Courte Ceramic headvalve 1/2" right AC short Keramikoberteil 1/2" rechts AC kurz	ZZ928580	11	Placchetta a vite maniglia AR Plaqueette cache vis croisillon AR Cap for handle AR Abdeckkappe AR Griff	ZZ926170	18-2	Vite di fissaggio diffusore per doccia Vis de fixation diffuseur pour douchette Fixing screw for spray kit handshower Befestigungsschraube fuer Einsatz	ZZ934010
5	Valvola deviazione per gruppo vasca Tete pour inverseur Diverting valve for bath mixer Umstellungsventil	ZZ927790	12	Pomolo per deviazione Pommeau pour inverseur Knob for diverter Zugknopf Umsteller	ZZ933940	19	Soffione doccia Pomme de douche Headshower Kopfbrause	DS016140
6	Guarnizione fibra 26x22,5x1 Joint en fibre 26x22,5x1 Gasket rubber 26x22,5x1 Fiberdichtung 26x22,5x1	ZZ926920	13	Corpo deviazione automatica Corps inverseur automatique Body for automatic diverter Körper für automatische Umstellung	ZZ949860	19-1	Guarnizione fibra 18,5x11x2 Joint en fibre 18,5x11x2 Gasket rubber 18,5x11x2 Fiberdichtung 18,5x11x2	ZZ927140
7	Bordino con aeratore M. 28x1 "AR" Garniture avec mousseur M.28x1 "AR" Overfill with mousseur M.28x1 "AR" Perlator M.28x1 "AR"	ZZ927840	14	Asta deviazione completa Tige inverseur complète Complete diverting rod Umstellung	ZZ933140			

AC004151

<https://www.cisal.it/colonna-miscelatore-vasca-3-funzioni-arcana-ceramic-ac004151>

2026-10-06